

Ideen leben



Immer eine Idee flexibler:
häwa Hygienic Equipment





häwa Hygienic Equipment Gehäuse Typ 3353

- Für hygienegerechte Produktion in offenen Prozessen
- Schutzart: IP66/69
- Spaltfrei anliegende Hygienesichtung
- Dachneigung 30° und Tropfkante



Ein häwa Berater Tipp:

Suchen Sie Einhausungen im Lebensmittel- und Pharmabereich mit einfacher Handhabung und Robustheit? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Sprechen Sie Ihren häwa Berater an, um mehr Informationen zu erhalten!



Abb.: Gehäuse Hygienic Equipment HE3353



Artikelnummer:
3070-0050-00-00

Produktbeschreibung

- HE3353 Hygienic Equipment Gehäuse aus Edelstahl sind konzipiert für den Einsatz an Maschinen und Niederspannungsschaltgeräte-Kombinationen im Bereich der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
- Sämtliche relevante Flächen sind nach vorne geneigt: Dach 30°, Tür umlaufend 10°.
- Das außenliegende blaue Dichtprofil aus Silikon FDA 177.2600 konform verschließt spaltfrei (keine Toträume).
- Schutzleiteranschluss nach DIN EN 61439-1, Bolzen M6 x 16 an Tür und Korpus.
- Verschluss: Drehriegel mit Betätigung SW13, Dichtung außen.
- Scharniere innenliegend, Öffnungswinkel der Tür 110°.
- Montageplatte auf Bolzen M8 x 35 auf Rückwand befestigt – max. 10 mm tiefenverstellbar. Gekantete Montageplatte fix positioniert.
- HE3353 sind vorbereitet zur Nutzung des häwa-Gehäusezubehörs.

Hinweis

- Andere Abmessungen, Schrägen oder sonstige Modifikationen auf Anfrage.
- Nach oben verlängerte Montageplatte auf Anfrage.
- Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Lieferumfang

- Gehäuse mit Montageplatte, Tür und 1 Schlüssel SW13.

Technische Daten

- Variante: mit Montageplatte
- Blechstärke Korpus: 1.5 mm
- Blechstärke Tür: 1.5 mm
- Maximale Einbautiefe: von T-16 bzw. T-24 mm bei gekanteter Montageplatte (20 mm)
- Schutzleiteranschluss: nach DIN EN 61439-1
- Oberfläche: Außen gebürstet, Rautiefe < 0,8 µm
- Verschluss: komplett Edelstahl
- Montageplatte: sendzimerzinkt. 2 mm, ab Gehäuse Breite/Höhe 600 x 600 mm (Nennmaß) 2,5 mm, ab Breite/Höhe größer 800 mm (Nennmaß) gekantet 20 mm.
- Schutzart: IP66/69
- Material: Edelstahl 1.4301

Gehäuse Hygienic Equipment HE3353

Abmessungen Nennmaße (B x H x T)	Abmessungen Außenmaße				Artikelnummer
	Gehäusebreite	Gehäusehöhe vorne	Gehäusehöhe hinten	Gehäusetiefe	
420 x 420 x 200	420	420	535	200	3353-4040-20-10
420 x 620 x 250	420	620	764	250	3353-4060-25-10
620 x 620 x 200	620	620	735	200	3353-6060-20-10
620 x 620 x 300	620	620	793	300	3353-6060-30-10
620 x 820 x 300	620	820	993	300	3353-6080-30-10
820 x 1020 x 350	820	1020	1222	350	3353-8010-35-10
1020 x 1220 x 300	1020	1220	1393	300	3353-1012-30-10



häwa Hygienic Equipment Klemmenkasten Typ 2451

- Für hygienegerechte Produktion in offenen Prozessen
- Schutzart: IP66/69
- Spaltfrei anliegende Hygienesichtung
- Umlaufende Neigung der Flächen



Ein häwa Berater Tipp:

Sie suchen ein Gehäuse mit ganz speziellen Abmessungen?
Rufen Sie uns an!

Wir liefern Ihr Gehäuse ganz nach Ihren individuellen Maßen!



Abb.: Klemmenkasten Hygienic Equipment HE2451



Produktbeschreibung

- HE2451 Hygienic Equipment Klemmenkasten aus Edelstahl sind konzipiert für den Einsatz an Maschinen und Niederspannungsschaltgeräte-Kombinationen im Bereich der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
- Sämtliche Flächen sind nach vorne geneigt: Korpus 3°, Deckel 10°
- Das außenliegende blaue Dichtprofil aus Silikon FDA 177.2600 konform verschließt spaltfrei (keine Toträume).
- Schutzleiteranschluss nach DIN EN 61439-1, Bolzen M5 x 10 an Deckel und Korpus.
- Verschluss: Unverlierbare 6kt. Schraube mit Dichtung außen.
- HE2451 sind vorbereitet zur Nutzung des häwa-Gehäuses- bzw. Klemmenkastenzubehörs. Die Z-Winkel im Boden sind aus Edelstahl.

Hinweis

- Andere Abmessungen, Schrägen oder sonstige Modifikationen auf Anfrage.
- Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Lieferumfang


- Klemmenkasten mit Deckel und Befestigungsschrauben.


Technische Daten

- Variante: ohne Einbauten, Deckel geschraubt
- Blechstärke Korpus: 1.5 mm
- Blechstärke Deckel: 1.5 mm
- Schutzleiteranschluss: nach DIN EN 61439-1
- Oberfläche: Außen gebürstet, Rautiefe < 0,8 µm
- Schutzart: IP66/69
- Material: Edelstahl 1.4301


Klemmenkasten Hygienic Equipment HE2451

Abmessungen Nennmaße (B x L x T)	Abmessungen Außenmaße				Artikelnummer
	Gehäusebreite	Gehäuselänge vorne	Gehäuselänge hinten	Gehäusetiefe	
200 x 200 x 120	200	200	229	120	2451-2020-12-00
300 x 200 x 120	300	200	229	120	2451-3020-12-00
300 x 300 x 120	300	300	329	120	2451-3030-12-00
400 x 300 x 120	400	300	329	120	2451-4030-12-00





häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de



<p>D 08451 Crimmitschau Sachsenweg 3 Tel. +49 3762 95271/2 Fax +49 3762 95278 vertrieb.c@haewa.de</p>	<p>D 47167 Duisburg Gewerbegebiet Neumühl Theodor-Heuss-Str. 128 Tel. +49 203 346530 Fax +49 203 589785 vertrieb.d@haewa.de</p>	<p>D 63477 Maintal Dörnigheim Carl-Zeiss-Straße 7 Tel. +49 6181 493031 Fax +49 6181 494003 vertrieb.rm@haewa.de</p>	<p>A 4020 Linz Schmachtl GmbH Pummererstraße 36 Tel. +43 732 76460 Fax: +43 732 785036 office.linz@schmachtl.at</p>
<p>CH 8967 Widen häwa (Schweiz) ag Gyrenstrasse 5a Tel. +41 43 3662222 Fax +41 43 3662233 info@haewa.ch</p>	<p>DK 6400 Sonderborg Eegholm A/S Grundtvigs Allé 165 - 169 Tel. +45 73 121212 Fax: +4573 121213 eegholm@eegholm.dk</p>	<p>E 48450 Etxebarri hawea ibérica, s.l. Poligono Leguizamón Calle Guipuzcoa, Pab.9 Tel. +34 944 269521 Fax: +34 944 261087 hawea@ctv.es</p>	<p>F 67140 Eichhoffen häwa France Sarl 8 B Rue des Industries Tel. +33 3 88088880 Fax: +33 3 88088859 info@haewa.fr</p>
<p>I 88489 Wain häwa Italia Industriestraße 12 Tel. +49 7353 9846115 Fax +49 7353 1050 info@haewa.it</p>	<p>NL 7500 AC Enschede häwa Nederland B.V. Postbus 136 Tel. +31 53 4321835 Fax +31 53 4303414 info@haewa.nl</p>	<p>SE 88489 Wain häwa Schweden Industriestraße 12 Tel. +49 7353 98460 Fax +49 7353 1050 info@haewa.se</p>	<p>SE 192 79 Sollentua (only for tools) Nelco Contact AB Bergkällawägen 29 Tel. + 46 8 7547040 Fax +46 8 7548051 info@nelco.se</p>
<p>USA Duluth, GA 30097 haewa Corporation 3768 Peachtree Crest Drive Tel. +1 770 9213272 Fax +1 770 9212896 info@haewa.com</p>	<p>RUS 88489 Wain häwa Russland Industriestraße 12 Tel. +49 7353 9846 169 Fax +49 7353 1050 edgar.getz@haewa.de</p>		

-  SCHRANKSYSTEME
-  X-FRAME
-  GEHÄUSE
-  ZUBEHÖR
-  KLIMATISIERUNG
-  LEITUNGSKANÄLE
-  SONDERBAUTEN
-  WERKZEUGE