


Bestellbeispiel HMA I- Hubarm L

So finden Sie die richtige Artikelnummer

Wählen Sie eine Ausführung:

- 1 = Standard hängend
- 2 = Pultmontage
- 3 = Standard hängend blockierbar
- 4 = Pultmontage blockierbar
- z. B.: für Standard hängend:
7595-7681-**1**-xx-01


Standard hängend



Wählen Sie die Länge des Liftanschlussrohres:

- 1 = 65 mm Standard
- 2 = 100 mm
- 3 = 200 mm
- 4 = 300 mm
- 5 = 400 mm
- 6 = 500 mm
- z. B.: mit Hinterrohr 65 mm
7595-7681-**1**x-01

Pultmontage



Wählen Sie einen passenden Gewichtsbereich:

- z. B.: für Gewichtsbereich 1 = 5-10 kg
7595-7681-**1**1-01

Gewichtsbereich	Gewicht	Max. Systemlänge Ohne Zwischengelenk	Max. Systemlänge Mit Zwischengelenk
1	5-10 kg	2000 mm	2000 mm
2	7-13 kg	2000 mm	2000 mm
3	13-21 kg	2000 mm	2000 mm
4	18-28 kg	1900 mm	1650 mm
5	26-37 kg	1600 mm	1400 mm
6	36-52 kg	1200 mm	1050 mm
7	45-60 kg	1000 mm	950 mm